



Varomosios galvutės korpusas su Morzės kūgiu, Morzės kūgis: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	327520 3
GTIN	4019208020075
Produktų klasė	35R

Aprašymas

Modelis:

- Viršūnės kampas 60°, ruošinio Ø 8 – 80 mm.
- Įtemptos, ašine kryptimi reguliuojamos diskinės spyruoklės kompensuoja centravimo kiaurymės gylio skirtumus.
- Viršūnę galima lengvai pagaląsti.
- Be centrų, be varomųjų galvučių.
- Pagrindiniams įtaisams dyd. 3–6 tinka visos varomosios galvutės Nr. 327600 – 327650 ir centrai Nr. 327660.
- Tinka dešininei ir kairinei eigai.

Paskirtis:

Tvirtinimui tekimo staklių suklio kūgyje.

Pastaba:

Papildomos dalys, skirtos 321750 ir 321770.

maksimalus korpuso Ø: 70 mm

Ilgis nuo suklio: 54 mm

Svoris: 1,6 kg

Techninis aprašymas

Ilgis nuo suklio	54 mm
Morzės kūgis	3
maksimalus korpuso Ø	70 mm
Svoris	1,6 kg

Produkto rūšis

Varomųjų galvučių įtaisas