

**Garant****HSK aušinimo skysčio vamzdelis, Skirta HSK: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309880 80
GTIN	4045197273949
Produktų klasė	39Z

**Aprašymas****Modelis:**

Specialus O žiedas slėgiui iki 120 bar, kampinis perėjimas  $\pm 1^\circ$ , poliruotas, su 2 sandarinimo žiedais.

**Viton® sandarikliai, atsparūs aušinimo skysčiui.**

- Poliruoti paviršiai, grūdinti ir juodinti.
- Du poliruoti pereinamieji spinduliai.
- Judėjimas per du O žiedus.
- Grūdinta srieginė įvorė su valcuotais, dengtais sriegio šonais.

**Aprašymas:**

**HSK aušinimo skysčio vamzdeliai** – maža detalė – didelis poveikis! Kai kasdien keičiamasi net keliais tūkstančiais įrankių, svarbu turėti švarų ir, svarbiausia, patikimą sąsają tarp aušinimo vamzdžio ir staklių veleno sandariklio.

**Tinka:**

HSK įrankių laikikliai.

**Techninis aprašymas**

Sriegis M	M20×1,5
Tinka tvirtinimui	HSK 80
Ø D	14 mm
Bendras ilgis L	39,5 mm

maksimalus slėgis	120 bar
Kampo judrumas	±1 laipsniai
Paviršiaus apdirbimas	poliruota
Produkto rūšis	Aušinimo skysčio vamzdelis

---

## Priedai

Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 80	309890 80
---	-----------