

3M**PVC lipni juosta, Spalva: ORANGE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083636 ORANGE
GTIN	2050001712325
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

3M™ 764i galima naudoti nekritinėms taikymo sritims, kaip pvz., spalvinis žymėjimas ir rišimas. Būdingas atsparumas korozijai, lankstumas, atsparumas dilimui, glotnumas, lengvas tepimas ir atsparumas drėgmei.

3M™ spalvotos ir grindų ženklinimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti, puikiai priglunda ir prie nelygių paviršių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Storis	0,125 mm
Gamintojo pavadinimas	764i
Plotis	50 mm
Ilgis	33 m

Spalva	oranžinė
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	12 mėnuo
Tamprumas	180 %
Ypatybė	atsparus korozijai
Ypatybė	atsparus drėgmei
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	atsparus dilimui
Pagrindo medžiaga	PVC folija
atsparus temperatūrai iki	29 °C
Yra pamušalas	ne
Laikymo temperatūra	20 - 23 °C
Klijai	natūralus kaučiukas
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Stipris tempiant	2,28 N/mm
Sukibimas su plieniu	0,21 N/mm
Paskirtis	Žymėjimas
Paskirtis	Uždarymas
Paskirtis	Rišimas
Sandėlio oro drėgmė	50 - 60 %
Produkto rūšis	Lipni juosta