



Varomoji galvutė dešininė, Darbinių ribų Ø: 41-80 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	327640 41-80
GTIN	4019208019857
Produktų klasė	35R

Aprašymas

Modelis:

Varomosios galvutės su **keičiamomis kietlydinio plokštelėmis**.

Paskirtis:

Darbinių ribų išplėtimui įtaisams Nr. 327450; 327460 ir baziniams laikikliams Nr. 327520; 327540.

Užspaudimo ribos Ø A: 40 mm

Išorinis Ø B: 40 mm

Ilgis C: 24 mm

tam tinkantis atraminio centro Ø D: 16 mm

Techninis aprašymas

Išorinis Ø B	40 mm
tam tinkantis atraminio centro Ø D	16 mm
Ilgis C	24 mm
Užspaudimo ribos Ø A	40 mm
Darbinių ribų Ø	41 - 80 mm

Produkto rūšis

Varomųjų galvučių įtaisas