



Varomoji galvutė dešininė, Darbinių ribų Ø: 81-160 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	327640 81-160
GTIN	4019208019888
Produktų klasė	35R

Aprašymas

Modelis:

Varomosios galvutės su **keičiamomis kietlydinio plokštelėmis**.

Paskirtis:

Darbinių ribų išplėtimui įtaisams Nr. 327450; 327460 ir baziniams laikikliams Nr. 327520; 327540.

Užspaudimo ribos Ø A: 80 mm

Išorinis Ø B: 80 mm

Ilgis C: 24 mm

tam tinkantis atraminio centro Ø D: 16 mm

Techninis aprašymas

Ilgis C	24 mm
Užspaudimo ribos Ø A	80 mm
tam tinkantis atraminio centro Ø D	16 mm
Darbinių ribų Ø	81 - 160 mm
Išorinis Ø B	80 mm

Produkto rūšis

Varomųjų galvučių įtaisas