

Garant**Weldon įspraustinė, HSK-F 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 14mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 304306 14 |
| GTIN | 4045197584878 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

GARANT: tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

Be sriegio aušinimo skysčio vamzdeliui.

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------|
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 14 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm |
| Išorinis Ø D | 44 mm |
| Laikiklis | HSK-F 63 trumpa |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Laikiklio norma | DIN 69882-4 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Forma | F |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pjovimo technika | HSC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 12 mm | 309900 12 |
|---|-----------|