



Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, ketinis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 160 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310100 160
GTIN	4019208025872
Produktų klasė	36R

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekimo sudėtis:

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Pleištinis krumpliastiebinis trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313110 – 313140.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhм tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 42 mm

Aukštis be kumštelių H₁: 65 mm

Aukštis su kumšteliais H₂: 91 mm

Centravimo Ø B: 125 mm

Centravimo gylis C: 4 mm

Rakto kvadratas K: 10 mm

Techninis aprašymas

Svoris	8,2 kg
Rakto kvadratas K	10 mm
maksimalus sūkių skaičius	3500 min ⁻¹
Išorinis Ø A	160 mm
Pralaidumas E	42 mm
Aukštis be kumštelių H ₁	65 mm
Centravimo Ø B	125 mm
Centravimo gylis C	4 mm
Aukštis su kumšteliais H ₂	91 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Ketus
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhм tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Bazinių kumštelių komplektas, 3 vnt., grūdinti tinka griebtuvams 160 mm

314020 160

315000 160

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 160 mm

314600 160

Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160

315200 160

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160 mm

314000 160

Vientisų kumštelių komplektas, 4 vnt., minkšti tinka griebtuvams 160 mm

314630 160

Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 160 mm

314620 160