



**Užspaudimo įvorė lygi, SK 42, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 6mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	329910 6
GTIN	2050001071019
Produktų klasė	33H

## Aprašymas

### Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	6 mm
Kietis	60 HR
Profilis	apvali
Užspaudimo ribos	3 - 7,5 mm

Užveržimo ploštuma	lygus
Ilgis I	47 mm
Laikiklis	SK 42
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė