

Garant**Frezavimo galvūčių įspraustinė slopina vibraciją, BT 40 A = 300, Koto Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303051 16
GTIN	4045197821652
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Cilindrinės formos.
- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su RFID/ Balluffchip anga.
- Padidintas tvirtinimo paviršius.
- Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm
Išorinis Ø D	38 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	17 mm
Virbo Ø d ₁	16 mm
Laikiklis	BT 40 A = 300
Norma	DIN 6357

Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 8000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 16 mm	309840 16
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40