

Garant

**Frezavimo galvučių įspraustinė slopina vibravimą, kūgio formos, HSK-A 100
A = 300, Koto Ø d1: 16 mm**



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 306711 16 |
| GTIN | 4045197821850 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas

Modelis:

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Platus briaunuotas atraminis paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušiklio vamzdelis Nr. 309880.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

Išorinis Ø D: 80 mm

Ø D₂: 38 mm

Užmaunamos frezos ilgis L₄: 17 mm

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|-------|
| Išorinis Ø D | 80 mm |
| Virbo Ø d ₁ | 16 mm |
| Ø D ₂ | 38 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Užmaunamos frezos ilgis L ₄ | 17 mm |
| Laikiklis | HSK-A 100 A = 300 |
| Norma | DIN 6357 |
| Laikiklio norma | DIN 69882-3 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 prie 8000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Virpesiai | slopina vibravimą |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Specialus raktas Įspraustinės kakliuko Ø 16 mm | 309840 16 |
|--|-----------|