



Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 125/4 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310700 125/4
GTIN	4019208027388
Produktų klasė	36R

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.
Suklio galvutėms DIN 55027 su **atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis.**

Standartas:

DIN 702-3.

Tiekimo sudėtis:

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

Krumpliastiebinius trijų kumštelių tekimo griebtuvus žr. Nr. 313110 – 313140.

DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55029.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhms tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 32 mm

Aukštis be kumštelių H_1 : 69 mm

Aukštis su kumšteliais H_2 : 93 mm

Atraminių varžtų skaičius: 3

Atraminių varžtų dydis: M10

Rakto kvadratas K: 9 mm

Techninis aprašymas

Rakto kvadratas K	9 mm
Svoris	5,5 kg
Kūgio dydis	4
Aukštis su kumšteliais H_2	93 mm
Atraminių varžtų skaičius	3
Išorinis \varnothing A	125 mm
maksimalus sūkių skaičius	5500 min ⁻¹
Atraminių varžtų dydis	M10
Pralaidumas E	32 mm
Aukštis be kumštelių H_1	69 mm
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhms tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 125 mm

314000 125

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 125 mm

314600 125

Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 125 mm	314420 125
Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 125 mm	314620 125
Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 125 mm	314400 125
Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 125	315200 125
Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 125	315000 125
Bazinių kumštelių komplektas, 3 vnt., grūdinti tinka griebtuvams 125 mm	314020 125