



**Užspaudimo įvorė lygi, SK 42, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 10,5mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	329910 10,5
GTIN	2050001073396
Produktų klasė	33H

## Aprašymas

### Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliai apdirbimui.

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliuose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	10,5 mm
Profilis	apvali
Užspaudimo ribos	3 - 7,5 mm
Užveržimo plokštuma	lygus

Kietis	60 HR
Ilgis l	42 mm
Modelis	sutrumpintas stiebas
Laikiklis	SK 42
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė