

**Garant**
**Weldon įspraustinė, HSK-A 63 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	304335 8
GTIN	4045197289070
Produktų klasė	31A

## Aprašymas

### Modelis:

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**GARANT:** tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.

### Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

### Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

## Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	8
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 160
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-4

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 8 mm	309900 8
--	----------