

**Garant****Weldon įspraustinė, HSK-A 100 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 10mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 304390 10     |
| GTIN             | 4045197289186 |
| Produktų klasė   | 31A           |

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**GARANT:** tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.**Paskirtis:**

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

**Pastaba:**

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

|   |                  |
|---|------------------|
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>             | 10 mm            |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo         | 80 mm            |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 10               |
| Išorinis Ø D                            | 35 mm            |
| Laikiklis                               | HSK-A 100 trumpa |
| Laikiklio norma                         | DIN 69893        |
| Laikiklio norma                         | DIN 69882-4      |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Laikiklio norma                          | ISO 12164-1                        |
| Forma                                    | A                                  |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤3 μm                              |
| Pjovimo technika                         | HSC                                |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Produkto rūšis                           | Weldon įspraustinė                 |

## Priedai

|   |           |
|---|-----------|
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 10 mm | 309900 10 |
|---|-----------|