

**Garant****Weldon įspraustinė, plona, HSK-A 63, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304705 18
GTIN	4045197289520
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Su šarnyriniu užveržimo varžtu, skirtu Weldon ir Whistle Notch (užveržimo plokštumos nuolydis 2°).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**Paskirtis:**

Įrankių su Weldon tipo kotu (DIN1835 forma B+E ir DIN 6535 HB+E) tvirtinimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su šarnyriniu užveržimo varžtu ir atraminiu varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, atsarginis varžtas Nr. 309905 dyd. M6 arba M8.

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>3</sub>	28 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Ø D <sub>2</sub>	23 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Išorinis Ø D	36 mm

Darbinis ilgis $l_N$	89 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

---

## Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 63

309880 63