



Užspaudimo įvorė lygi, SK 42, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 23,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	329910 23,5
GTIN	2050001073525
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	23,5 mm
Užveržimo plokštuma	lygus
Užspaudimo ribos	3 - 7,5 mm
Profilis	apvali

Kietis	60 HR
Ilgis l	42 mm
Modelis	sutrumpintas stiebas
Laikiklis	SK 42
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė