

Garant
Weldon Kombi įspraustinė, plona, HSK-A 63 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	304715 8
GTIN	4045197289551
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Su šarnyriniu užveržimo varžtu, skirtu Weldon ir Whistle Notch (užveržimo plokštumos nuolydis 2°).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu (DIN1835 forma B+E ir DIN 6535 HB+E) tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su šarnyriniu užveržimo varžtu ir atraminiu varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, atsarginis varžtas Nr. 309905 dyd. M6 arba M8.

Techninis aprašymas

Ø D ₃	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Ø D ₂	15 mm
Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Išorinis Ø D	26 mm

Darbinis ilgis l_N	85 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 160
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė