

**Užspaudimo įvorė lygi, SK 42, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329910 30
GTIN	2050001071255
Produktų klasė	33H

**Aprašymas****Modelis:**

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

**Paskirtis:**

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliuose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

**Pastaba:**

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø	30 mm
Užveržimo plokštuma	lygus
Profilis	apvali
Kietis	60 HR

Užspaudimo ribos	3 - 7,5 mm
Ilgis l	42 mm
Modelis	sutrumpintas stiebas
Laikiklis	SK 42
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė