



Kampinis šlifuoKLis Classic, Tipas: 72210600



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077151 72210600
GTIN	4014586851259
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- **FEIN High-Power variklis, labai didelė traukos jėga, nuimamas didelis medžiagos kiekis.**
- **Automatinis paleidimo blokavimas po elektros dingimo.**
- **Galinę rankeną galima pasukti į 4 padėtis.**
- **Labai patvari, elektrinė stabdymo sistema EBS sustabdo prietaisą per mažiau nei 3 sekundes.**
- **FEIN greitojo užveržimo sistema QuickIN greitam, paprastam ir patikimam diskų keitimui be įrankių.**

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, prispaudiklių rinkiniu.

Gamintojo pavadinimas: WSB 20-230

Naudojama galia: 2000 W

maksimalus disko Ø: 230 mm

maksimalus pjovimo gylis: 66 mm

Svoris: 4,8 kg

maksimali vibracija pagal EN: 6 m/s²

Techninis aprašymas

maksimalus disko Ø	230 mm
Naudojama galia	2000 W
maksimali vibracija pagal EN	6 m/s ²

Gamintojo pavadinimas	WSB 20-230
maksimalus pjovimo gylis	66 mm
Ypatybė	QuickIN
Svoris	4,8 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoכלis