

HAINBUCH**Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais, SK 42, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 9,5 mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	329912 9,5
GTIN	2050001073730
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais ruošiniams tvirtinti, mažas Ø.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	9,5 mm
Kietis	60 HR
Užveržimo plokštuma	Skersiniai grioveliai

Profilis	apvali
Užspaudimo ribos	8 - 10,5 mm
Ilgis l	47 mm
Laikiklis	SK 42
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė