

**HAINBUCH****Užspaudimo įvorė lygi, SK 42, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 35mm**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329910 35     |
| GTIN             | 2050001071309 |
| Produktų klasė   | 33H           |

## Aprašymas

### Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Užspaudimo Ø        | 35 mm      |
| Užspaudimo ribos    | 3 - 7,5 mm |
| Užveržimo plokštuma | lygus      |
| Kietis              | 60 HR      |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Profilis       | apvali               |
| Ilgis l        | 42 mm                |
| Modelis        | sutrumpintas stiebas |
| Laikiklis      | SK 42                |
| Produkto rūšis | Užspaudimo įvorė     |