

**HAINBUCH****Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 42, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 25mm**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329914 25     |
| GTIN             | 2050001071552 |
| Produktų klasė   | 33H           |

## Aprašymas

### Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

|                     |   |
|---------------------|---|
| Užspaudimo Ø        | 25 mm                                     |
| Užveržimo plokštuma | su skersiniais ir išilginiais grioveliais |
| Kietis              | 60 HR                                     |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Profilis         | apvali           |
| Užspaudimo ribos | 11 - 42 mm       |
| Ilgis l          | 47 mm            |
| Laikiklis        | SK 42            |
| Produkto rūšis   | Užspaudimo įvorė |