



Profesionalus rankinis klijuoklis



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083676
GTIN	4042448913869
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

tesa® 6400 yra **tvirtas ir profesionalus rankinis klijuoklis** su rankiniu būdu reguliuojamu ritininiu stabdžiu. Uždengtas peilis (apsauga nuo sužalojimo) ir minkšta guma padengta, ergonomiška rankena.

Paskirtis:

Apdoroti lipnioms juostoms, maks. plotis 50 mm, maks. rulono Ø 140 mm.

Techninis aprašymas

maksimalus lipnios juostos rulono Ø	140 mm
maksimalus lipnios juostos plotis	50 mm
Gamintojo pavadinimas	6400
Produkto rūšis	Lipnios juostos vyniotuvas

Priedai

Lipnioji pakavimo juosta 6 vnt. rinkinys Spalva BEIGE	083672 BEIGE
Lipnioji pakavimo juosta Plotis × ilgis (mm×m) 50X66	083678 50X66
Lipnioji pakavimo juosta 6 vnt. rinkinys Spalva CLEAR	083672 CLEAR
Lipnioji pakavimo juosta Plotis × ilgis (mm×m) 50X50	083644 50X50
Lipnioji pakavimo juosta Plotis × ilgis (mm×m) 50X66	083679 50X66
Lipni pakavimo juosta 6 vnt. Plotis × ilgis (mm×m) 50X66	083797 50X66
Lipnioji pakavimo juosta 6 vnt. rinkinys Spalva CLEAR	083673 CLEAR