

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Atsarginis rankinis sriegiklis 6H, Sriegis M (×žingsnis): M10****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 082805 M10    |
| GTIN             | 4250361208195 |
| Produktų klasė   | 04D           |

**Aprašymas****Modelis:**

Labai tvirti, laisvai judantys HeliCoil®plus srieginiai įdėklai iš **aukštos kokybės plieno, pasižyminčio dideliu atsparumu dilimui, nedideli trintimi tarp sriegių**, nedidelėmis paklaidomis, **aukšta paviršiaus kokybe, dideliu atsparumu korozijai ir karščiui**. Dėl lanksčios konstrukcijos tolygiai pasiskirsto apkrovos ir įtampos; taip pasiekama **ilgalaikė** aukščiausia srieginių jungčių kokybė **visoms darbinėms apkrovoms** (statinėms, dinaminėms) su **idealia jėgos perdava**. Nesudėtingas, greitas montavimas, gaunamas kalibrą atitinkantis, iš abiejų pusių naudojamas vidinis sriegis.

HSS rankinio įpjovimo sriegiklis kiaurosioms skylėms.

**Paskirtis:**

Ekonomiškam **sugadintų** arba **susidėvėjusių sriegių remontavimui** ir kaip konstrukcinis elementas **sriegių sutvirtinimui** naudojant nedidelio atsparumo pjovimui medžiagas (pvz.: aliuminį, aliuminio ir magnio lydinis).

**Pastaba:**

HSS-E-PM mašininis sriegiklis su TiCN danga žr. Nr. 133550 ir Nr. 138200.

- **Sriegių tikrinimui tinkamus kalibrinius kamščius žr. Nr. 486000 ir t.t.**
- **Savaime užsifiksuojančių, kitų matmenų ir UNC / UNF sriegių įdėklų reikia teirautis.**

**Techninis aprašymas**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Kiaurymės Ø                      | 10,5 mm    |
| Sriegių įdėklų Nr. 082800 kiekis | 30         |
| Sriegis M                        | M10        |
| Produkto rūšis                   | Sriegiklis |

