

HAINBUCH**Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 42, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 28mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	329914 28
GTIN	2050001071583
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	28 mm
Profilis	apvali
Kietis	60 HR

Užveržimo plokštuma	su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo ribos	11 - 42 mm
Ilgis I	47 mm
Laikiklis	SK 42
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė