



**Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 42, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 33,5mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	329914 33,5
GTIN	2050001073969
Produktų klasė	33H

## Aprašymas

### Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	33,5 mm
Užveržimo plokštuma	su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Kietis	60 HR

Profilis	apvali
Užspaudimo ribos	11 - 42 mm
Ilgis l	47 mm
Laikiklis	SK 42
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė