

HOLEX**ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 16, Nominalus užveržimo Ø d: 4mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309403 4 |
| GTIN | 4045197666000 |
| Produktų klasė | 32Z |

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 70 bar!).

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

HOLEX® ER cangės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Nominalus užveržimo Ø d | 4 mm |
| Laikiklis | ER 16 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm |
| Tipas | 4031 E |
| Išorinis Ø D | 16,7 mm |
| Bendras ilgis L | 27,5 mm |

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė