

Garant
ER cangių įspraustinė mini suploninta, HSK-A 63 A = 160, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25

Užsakymo data

Užsakymo numeris	305715 25
GTIN	4045197289834
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Su aušinimo kanalu (= ER11).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min⁻¹) High-Speed ER-Mini veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, ER užspaudimo įvorės Nr. 308881–309430, ER užveržimo raktas Mini Nr. 309740.

Pjovimo technika: HSC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 160 mm

Išorinis Ø D: 35 mm

Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650: 25

Techninis aprašymas

Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650	25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
skirta ER cangėms	25 mm
Išorinis Ø D	35 mm
Darbinis ilgis l _N	84 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	1-16 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 160
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo \varnothing d 6 mm	308962 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo \varnothing d 8 mm	308959 8
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo \varnothing d 7 mm	309374 7
ER cangė HP Nominalus užveržimo \varnothing d 10 mm	309373 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo \varnothing d 7 mm	308946 7
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo \varnothing d 4,5 mm	309430 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo \varnothing d 14 mm	308946 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo \varnothing d 4 mm	308946 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo \varnothing d 5 mm	309373 5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo \varnothing d 3 mm	308962 3
ER cangė Nominalus užveržimo \varnothing d 5 mm	308941 5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo \varnothing d 11 mm	308962 11

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308960 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308941 14
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309375 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308960 3
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309430 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308941 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308959 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308941 2
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308946 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308959 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308941 16
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309373 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308959 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308946 16
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309373 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308960 4
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309375 4
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 25	309650 25
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309373 16
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308962 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308959 5
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309374 11
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309373 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308941 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308946 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309430 7

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308959 3
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308962 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308941 7
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309374 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308946 3
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308962 12
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309373 7
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308962 15
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308962 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308946 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308960 2
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309374 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308941 11
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308959 16
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309430 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308941 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308946 15
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309373 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308960 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308946 8
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309375 6
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine ir purkštukais	309245
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309374 9

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309373 8
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309374 8
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309373 2
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309374 14
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308962 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308946 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308960 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309430 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308941 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308960 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308959 13
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309375 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308960 5
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309374 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308941 9
Raktas ER mini veržlei Skirta ER canginėms įsraustinėms 25	309740 25
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309373 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308960 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308941 12
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309374 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308960 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308946 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308960 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308960 6

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308959 12
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309021
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308959 15
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308962 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308941 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308959 14
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309430 6
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308962 13
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309373 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308960 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308960 15
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309374 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308941 6
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine	309244
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308959 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308962 10
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309374 15
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308959 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308946 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308959 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309373 11
OZ cangių 7 dalių rinkinys 4 – 16 mm su tarpine	309022
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308946 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308960 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308941 10
	308962 8

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309373 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309373 12
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309374 5
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309374 3
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309375 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308962 5
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309374 13
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309375 12