

**HOLEX****ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 25, Nominalus užveržimo Ø d: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309411 8
GTIN	4045197666116
Produktų klasė	32Z

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.  
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 70 bar!).

**Tinka:**

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

**Pastaba:**

**HOLEX<sup>®</sup> ER cangės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.**

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	8 mm
Laikiklis	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	4282 E
Išorinis Ø D	25,7 mm
Bendras ilgis L	34 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė