

**Užspaudimo įvorė lygi, SK 52, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 25mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329920 25     |
| GTIN             | 2050001071941 |
| Produktų klasė   | 33H           |

**Aprašymas****Modelis:**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

**Paskirtis:**

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

**Pastaba:**

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

**Techninis aprašymas**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Užspaudimo Ø     | 25 mm      |
| Profilis         | apvali     |
| Užspaudimo ribos | 3 - 7,5 mm |
| Kietis           | 60 HR      |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Užveržimo ploštuma | lygus                |
| Ilgis l            | 46 mm                |
| Modelis            | sutrumpintas stiebas |
| Laikiklis          | SK 52                |
| Produkto rūšis     | Užspaudimo įvorė     |