

**HAINBUCH****Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais, SK 52, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 10 mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	329922 10
GTIN	2050001072146
Produktų klasė	33H

## Aprašymas

### Modelis:

Su skersiniais grioveliais ruošiniams tvirtinti, mažas Ø.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	10 mm
Profilis	apvali
Kietis	60 HR

Užveržimo plokštuma	Skersiniai grioveliai
Užspaudimo ribos	8 - 10,5 mm
Ilgis I	46 mm
Laikiklis	SK 52
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė