



**Užspaudimo įvorė lygi, SK 52, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 42mm**



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329920 42     |
| GTIN             | 2050001072115 |
| Produktų klasė   | 33H           |

## Aprašymas

### Modelis:

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

|                  |            |
|------------------|------------|
| Užspaudimo Ø     | 42 mm      |
| Užspaudimo ribos | 3 - 7,5 mm |
| Kietis           | 60 HR      |
| Profilis         | apvali     |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Užveržimo plokštuma | lygus                |
| Ilgis l             | 46 mm                |
| Modelis             | sutrumpintas stiebas |
| Laikiklis           | SK 52                |
| Produkto rūšis      | Užspaudimo įvorė     |