



Minkštų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., Tinka griebtuvams: 160



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313300 160
GTIN	4019208023687
Produktų klasė	33R

Aprašymas

Modelis:

Šlifluotas kontaktinis paviršius, **judintas**.

Pageidaujamo užspaudimo \emptyset ištekimui. **Tiksliai išfrezuota** atraminė plokštuma, **neoksiduota**.

Paskirtis:

Kadangi kumštelių **per kelias sekundes** galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. **Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas.** Kumštelių komplektai susideda, pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių. Netaisyklingos formos arba jau apdirbtų detalių, kurių svarbu nepažeisti, užspaudimui. Kumšteliai apdirbami atitinkamai pagal detalės formą.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhms tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniais tekinimo griebtuvams.

Pastaba:

Keičiami kumšteliai iš aliuminio **užsakomi atskirai**.

Techninis aprašymas

Aukštis H	36,5 mm
-----------	---------

Plotis B	20,3 mm
Ilgis L	85 mm
Griovelio plotis D	8 mm
tinka griebtuvams	160 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	32 mm
Liežuvėlio ilgis A	18 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Atitinka spalvinį žymėjimą	Schuck trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai