

HAINBUCH
Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais, SK 52, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 8,5 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	329922 8,5
GTIN	2050001074638
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Su skersiniais grioveliais ruošiniams tvirtinti, mažas Ø.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	8,5 mm
Užveržimo plokštuma	Skersiniai grioveliai
Profilis	apvali

Užspaudimo ribos	8 - 10,5 mm
Kietis	60 HR
Ilgis l	46 mm
Laikiklis	SK 52
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė