



## Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt. skersi dantukai, Tinka griebtuvams: 315



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313200 315
GTIN	4019208023670
Produktų klasė	33R

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Kadangi kumštelius **per kelias sekundes** galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. **Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas.** Kumštelių komplektai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.

Kietų ir minkštų keičiamų kumštelių tvirtinimui. Tvirtinimo varžtai keičiamiems kumšteliams įeina į tiekimo sudėtį.

#### Tinka:

Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmm tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniais tekinimo griebtuvams.

### Techninis aprašymas

Liežuvėlio plotis D	12 mm
Plotis B	32 mm
Griovelio plotis A	26 mm
Ilgis L	125 mm
tinka griebtuvams	315 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	54 mm

Atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Atitinka spalvinį žymėjimą	Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai