

Garant**Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-F 63 trumpa, Kakliuko Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306121 16
GTIN	4045197587756
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Pastaba:

Be sriegio aušinimo skysčio vamzdeliui.

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	17 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Atsarginis žiedas Nr. 309870	16
Virbo Ø d ₁	16 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	27 mm

Išorinis Ø D	32 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Laikiklis	HSK-F 63 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	F
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įsraustinė

Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309840 16
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309860 16
Tvirtinimo žiedas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309870 16