


**HOLEX****ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 32, Nominalus užveržimo Ø d: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309416 20
GTIN	4045197666277
Produktų klasė	32Z

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.  
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 70 bar!).

**Tinka:**

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

**Pastaba:**

**HOLEX® ER cangės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.**

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	20 mm
Laikiklis	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	4537 E
Išorinis Ø D	32,7 mm
Bendras ilgis L	40 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė