

Garant**Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-F 63 A = 100,
Kakliuko Ø d1: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306563 22
GTIN	4045197587862
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Virbo Ø d ₁	22 mm

Užmaunamos frezos ilgis L_4	19 mm
Išorinis $\varnothing D$	48 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	22 mm
Laikiklis	HSK-F 63 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko $\varnothing 22$ mm	309860 22
Specialus raktas įsraustinės kakliuko $\varnothing 22$ mm	309840 22