

FAHRION®
FAHRION®**ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija, ET 32, Nominalus užveržimo Ø d: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309432 6
GTIN	2050001704085
Produktų klasė	34F

Aprašymas**Modelis:**

Cangės sriegimui pagal DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB, radialinis mušimas 20 µm.

Paskirtis:

Sriegimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

Tinka:

Visoms standartinėms ER cangių įspraustinėms.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus Ø. **Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.**

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	6 mm
Laikiklis	ET 32
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	4538 E
Išorinis Ø D	33 mm
Bendras ilgis L	43 mm
Ašinė kompensacija	10 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė