



## Kampinis šlifuoכלis Deadman, Tipas: 72210629



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077152 72210629
GTIN	4014586851815
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

- **FEIN High-Power variklis, labai didelė traukos jėga, nuimamas didelis medžiagos kiekis.**
- **Automatinis paleidimo blokas po elektros dingimo.**
- **Galinę rankeną galima pasukti į 4 padėtis.**

**Saugos modelis**, todėl galima valdyti tik dviem rankomis. Be užfiksuojamo įjungimo / išjungimo jungiklio.

- **Labai patvari, elektrinė stabdymo sistema EBS sustabdo prietaisą per mažiau nei 3 sekundes.**
- **FEIN greitojo užveržimo sistema QuickIN greitam, paprastam ir patikimam diskų keitimui be įrankių.**

#### Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing < 12$  mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

#### Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, prispaudiklių rinkiniu.

Gamintojo pavadinimas: WSB20-230

Naudojama galia: 2000 W

maksimalus sūkių skaičius: 6 600 min<sup>-1</sup>

maksimalus disko  $\varnothing$ : 230 mm

maksimalus pjovimo gylis: 66 mm

Svoris: 4,8 kg

### Techninis aprašymas

Ypatybė	QuickIN
Naudojama galia	2000 W
Gamintojo pavadinimas	WSB20-230
maksimalus sūkių skaičius	6 600 min <sup>-1</sup>
maksimalus disko Ø	230 mm
Svoris	4,8 kg
maksimalus pjovimo gylis	66 mm
Saugos jungiklis	taip
maksimali vibracija pagal EN	6 m/s <sup>2</sup>
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis