

FAHRION®
FAHRIGER WERKZEUGE**ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija, ET 25, Nominalus užveržimo Ø d:
3,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309430 3,5
GTIN	2050001704009
Produktų klasė	34F

Aprašymas**Modelis:**

Cangės sriegimui pagal DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB, radialinis mušimas 20 µm.

Paskirtis:

Sriegimui frezavimo ir tekimo staklėse.

Tinka:

Visoms standartinėms ER cangių įspraustinėms.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus Ø. **Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.**

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	3,5 mm
Laikiklis	ET 25
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	4285 E
Išorinis Ø D	26 mm
Bendras ilgis L	34 mm
Ašinė kompensacija	8 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė