

**FAHRION®**  
FAHREZEUGE FÜR DIE SCHNEIDWÄRTE
**ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija, ET 25, Nominalus užveržimo Ø d: 4,5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309430 4,5
GTIN	2050001704016
Produktų klasė	34F

**Aprašymas**
**Modelis:**

Cangės sriegimui pagal DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB, radialinis mušimas 20 µm.

**Paskirtis:**

Sriegimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

**Tinka:**

Visoms standartinėms ER cangių įsprautinėms.

**Pastaba:**

Tvirtinamas tik nominalus Ø. **Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.**

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	4,5 mm
Laikiklis	ET 25
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	4285 E
Išorinis Ø D	26 mm
Bendras ilgis L	34 mm
Ašinė kompensacija	8 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė