

**FAHRION®**  
FAHRION®**ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija, ET 32, Nominalus užveržimo Ø d:  
9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309432 9
GTIN	2050001704115
Produktų klasė	34F

**Aprašymas****Modelis:**

Cangės sriegimui pagal DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB, radialinis mušimas 20 µm.

**Paskirtis:**

Sriegimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

**Tinka:**

Visoms standartinėms ER cangių įsprautinėms.

**Pastaba:**

Tvirtinamas tik nominalus Ø. **Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.**

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	9 mm
Laikiklis	ET 32
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	4538 E
Išorinis Ø D	33 mm
Bendras ilgis L	43 mm
Ašinė kompensacija	10 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė