

FAHRION®
FAHRION®**ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija, ET 16, Nominalus užveržimo Ø d:
4,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309425 4,5
GTIN	2050001703941
Produktų klasė	34F

Aprašymas**Modelis:**

Cangės sriegimui pagal DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB, radialinis mušimas 20 µm.

Paskirtis:

Sriegimui frezavimo ir tekimo staklėse.

Tinka:

Visos standartinės ER įspraustinės.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus Ø. **Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.**

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	4,5 mm
Laikiklis	ET 16
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	4033 E
Išorinis Ø D	17 mm
Bendras ilgis L	27 mm
Ašinė kompensacija	7 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė