

**HAINBUCH****Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 52, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 13,5mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	329924 13,5
GTIN	2050001074676
Produktų klasė	33H

## Aprašymas

### Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	13,5 mm
Kietis	60 HR
Užveržimo plokštuma	su skersiniais ir išilginiais grioveliais

Profilis	apvali
Ilgis l	46 mm
Laikiklis	SK 52
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė