

**Užspaudimo įvorė lygi, SK 65, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329930 7
GTIN	2050001072504
Produktų klasė	33H

Aprašymas**Modelis:**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Apvalaus profilio užspaudimo cangės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	7 mm
Profilis	apvali
Kietis	60 HR
Užveržimo plokštuma	lygus

Ilgis l	58 mm
Laikiklis	SK 65
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė