



Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 52, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 48mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	329924 48
GTIN	2050001075079
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	48 mm
Užveržimo plokštuma	su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Kietis	60 HR

Profilis	apvali
Ilgis l	46 mm
Laikiklis	SK 52
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė