



## Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 210



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313700 210
GTIN	4019208193670
Produktų klasė	33R

### Aprašymas

**Modelis:**

**Tiksliai išfrezuoti** grioveliai ir dantukai, **oksiduoti**.

**Apdirbama medžiaga:**

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

**Tinka:**

Schunk, Röhmm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

**Priedai pasirinktinai:**

Spraustukai Nr. 313505–313605.

**Pastaba:**

- **Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal paklausimą.**

### Techninis aprašymas

Sriegiams DIN 912	M12
Aukštis H	45 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	24 mm
Griovelio plotis D	14 mm
Ilgis L	95 mm
Plotis B	35 mm

tinka griebtuvams	210 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	25 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos