



Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 160



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313460 160
GTIN	4019208193489
Produktų klasė	32R

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir dantukai, **neoksiduoti**.

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo-Ø.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhmm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelių tekimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp skylių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.**

Ilgis L: 78 mm

Plotis B: 35 mm

Aukštis H: 40 mm

Atstumas tarp kiaurymių a: 15 mm

Atstumas tarp kiaurymių b: 22 mm

Griovelio plotis D: 17 mm

Techninis aprašymas

Ilgis L	78 mm
tinka griebtuvams	160 mm

Atstumas tarp kiaurymių a	15 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	22 mm
Aukštis H	40 mm
Griovelio plotis D	17 mm
sriegiams DIN 912	M12
Plotis B	35 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekimo griebtuvo lūpos