



Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 160



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313400 160
GTIN	4019208193373
Produktų klasė	33R

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir dantukai, **oksiduoti**.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhmm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.**

Techninis aprašymas

Aukštis H	53 mm
Plotis B	36 mm
Sriegiams DIN 912	M12
tinka griebtuvams	160 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	12 mm
Griovelio plotis D	17 mm

Ilgis L	67 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	19 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekimo griebtuvo lūpos